



Diamant-Schleifer

Diamond tools

Outils diamantés

Instrumentos diamantados

Körnung/ Grit/ Grain/ Grano

Körnung Grit Grain Grano	R.E.M. (30x) D.S.M. (30x) M.E.B. (30x) M.E.R. (30x)	*) Korngröße (µm) *) Grit size (µm) *) Taille de grain (µm) *) Tamaño de grano (µm)	Farbkennzeichnung Color-code Code couleurs Marcado en colores	Anwendung Application Application Empleo
supergrob super-coarse super gros super grueso		300	schwarzer Ring black ring bague noire anillo negro	Vorschleifen pregrinding dégrossissage tallado inicial
grob coarse gros grueso		125-181	grüner Ring green ring bague verte anillo verde	Vorschleifen pregrinding dégrossissage tallado inicial
mittel medium moyen mediano		90-125	ohne Ring without ring sans bague sin anillo	Formschleifen shape grinding façonnage tallado de formar
fein fine fin fino		30-50	roter Ring red ring bague rouge anillo rojo	Feinschleifen fine grinding meulage de precision tallado de precisión
extra fein extra fine extra fin extra fino		15	gelber Ring yellow ring bague jaune anillo amarillo	Extra Feinschleifen extra-fine grinding meulage extra-fin tallado de precisión extra


*) Die Korngröße ist optimal abgestimmt auf übliche Anwendungsgebiete, Umdrehungszahlen, Formen und Größen der Diamantschleifer.

*) Most favourable grit size for the usual applications and speed as well as for sizes and shapes of the diamond tool.

*) La taille de grain est adaptée, de façon optimale, aux différentes applications, vitesses de rotation, formes et diamètres des instruments diamantés.

*) El tamaño de grano adaptado, de manera óptima, a las aplicaciones, velocidades, formas y diámetros de los instrumentos diamantados.

Supergrobe Körnung / Super-coarse grit / Grain super gros / Grano super grueso



BUSCH	5893/050	5893/065	5894/065	5892/073	5369/085	5840/060	5840/105	5821/105
D 1	5,00	6,50	6,50	7,50	8,50	6,00	10,50	10,50
L1	12,30	20,30	14,30	13,30	14,30	7,70	10,30	3,80
α	22,0°	14,2°	17,0°	39,3°	16,0°	-	-	-

Grobe Körnung / Coarse grit / Grain gros / Grano grueso




BUSCH	6850/025	6854R/035	6862/018	6863/019	6893/050	6894/063	6840/060
D 1	2,50	3,50	1,80	1,90	5,00	6,30	6,00
L1	10,40	9,10	8,00	10,10	12,30	14,30	7,40
α	6,0°	6,0°	-	-	22,0°	17,0°	-

D1 = Arbeitsteildurchmesser mm / working part diameter mm / diamètre de la partie travaillante mm / diámetro de la parte de fresado mm

L1 = Arbeitsteillänge mm / working part length mm / longueur de la partie travaillante mm / longitud de la parte de fresado mm

α = Arbeitsteilwinkel / working part angle / angle de la partie travail. / ángulo de la parte de fresado



Diamant-Schleifer

Diamond tools

Outils diamantés

Instrumentos diamantados

Mittlere Körnung / Medium grit / Grain moyen / Grano mediano


BUSCH	801/009	801/010	801/012	801/014	801/016	801/018	801/021	801/023	801/029	801/035
D 1	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30	2,90	3,50
L1	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30	2,90	3,50

BUSCH	801/042	801/050				805/012	805/014	805/016	805/018	805/021	805/023
D 1	4,20	5,00				1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30
L1	4,00	4,80				1,50	1,60	1,70	1,80	2,10	2,30
α	-	-				12,1°	14,2°	16,6°	14,8°	17,5°	17,2°

BUSCH	807/016	807/023	812/055			818/023	818/035	818/050	818/070	820/060
D 1	1,60	2,30	5,50			2,30	3,50	5,00	7,00	6,00
L1	4,00	6,00	3,00			0,60	0,60	0,60	0,60	2,50
α	5,7°	5,7°	63,3°			-	-	-	-	-

BUSCH	825/050	825/060				909/040	909/055			368/023
D 1	5,00	6,00				4,00	5,50			2,30
L1	1,10	1,30				1,00	2,00			5,00

D1 = Arbeitsteildurchmesser mm / working part diameter mm / diamètre de la partie travaillante mm / diámetro de la parte de fresado mm
 L1 = Arbeitsteillänge mm / working part length mm / longueur de la partie travaillante mm / longitud de la parte de fresado mm
 α = Arbeitsteilwinkel / working part angle / angle de la partie travail. / ángulo de la parte de fresado



3













Diamant-Schleifer










Diamond tools

Outils diamantés











Instrumentos diamantados







Mittlere Körnung / Medium grit / Grain moyen / Grano mediano

									
BUSCH	835/010	835/012	835/014	835/016	835/018	835/021	836/012	836/014	836/027
D 1	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	1,20	1,40	2,70
L1	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
α	-	-	-	-	-	-	-	-	-

										
BUSCH	837/014	837/016	837/023		841/035	840/055	840/100		842/021	842R/021
D 1	1,40	1,60	2,30		3,50	5,50	10,00		2,10	2,10
L1	8,00	8,00	8,00		3,50	7,00	10,00		12,00	12,00
α	-	-	-		-	-	-		-	-

3


										
BUSCH	845/010	845/012	845/016	846/025	847/014	847/018	847/023		854/033	854/040
D 1	1,00	1,20	1,60	2,50	1,40	1,80	2,30		3,30	4,00
L1	4,00	4,00	4,00	7,00	8,00	8,00	8,00		9,00	9,00
α	5,0°	6,1°	5,9°	7,0°	3,6°	4,7°	6,0°		6,0°	6,5°

								
BUSCH	848/016	848/018			850/014	850/016	850/023	850/037
D 1	1,60	1,80			1,40	1,60	2,30	3,70
L1	10,00	10,00			10,00	10,00	10,00	14,00
α	3,9°	3,5°			3,8°	3,6°	6,1°	9,4°

D1 = Arbeitsteildurchmesser mm / working part diameter mm / diamètre de la partie travaillante mm / diámetro de la parte de fresado mm

L1 = Arbeitsteillänge mm / working part length mm / longueur de la partie travaillante mm / longitud de la parte de fresado mm

α = Arbeitsteilwinkel / working part angle / angle de la partie travail. / ángulo de la parte de fresado



Diamant-Schleifer

Diamond tools

Outils diamantés

Instrumentos diamantados

Mittlere Körnung / Medium grit / Grain moyen / Grano mediano


BUSCH	852/023	852/027	852/031	852/037	852/050		858/014	859/014	859/018	859/023
D 1	2,30	2,70	3,10	3,70	5,00		1,40	1,40	1,80	2,30
L1	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00		8,00	10,00	10,00	10,00
α	18,2°	18,5°	21,0°	25,9°	36,1°		6,6°	5,3°	7,6°	10,5°

BUSCH	860/012	860/016		862/014	862/018	862/023				
D 1	1,20	1,60		1,40	1,80	2,30				
L1	5,00	5,00		8,00	8,00	8,00				
α	-	-		-	-	-				

BUSCH	863/012	863/016	863/025	863/031						
D 1	1,20	1,60	2,50	3,10						
L1	10,00	10,00	10,00	10,00						
α	-	-	-	-						

BUSCH	894/060		369/080		893/060		830/070			
D 1	6,00		8,00		6,00		7,00			
L1	14,00		14,00		20,00		12,00			
α	17,0°		16,1°		14,2°		12,0°			

D1 = Arbeitsteildurchmesser mm / working part diameter mm / diamètre de la partie travaillante mm / diámetro de la parte de fresado mm
 L1 = Arbeitsteillänge mm / working part length mm / longueur de la partie travaillante mm / longitud de la parte de fresado mm
 α = Arbeitsteilwinkel / working part angle / angle de la partie travail. / ángulo de la parte de fresado






Diamant-Schleifer

Diamond tools

Outils diamantés


Instrumentos diamantados

Feine Körnung / Fine grit / Grain fin / Grano fino




BUSCH	8390/018		8850/016	8850/023		8863/012	8863/016		8854R/033	8854R/040
D 1	1,80		1,60	2,30		1,20	1,60		3,30	4,00
L1	3,70		10,00	10,00		10,00	10,00		9,00	9,00
α	-		3,6°	6,1°		-	-		6,0°	6,5°

3



BUSCH	8858/014	8859/018	8893/047	8894/060		8854/033	8854/040		8840/055	8840/100
D 1	1,40	1,80	4,70	6,00		3,30	4,00		5,50	10,00
L1	8,00	10,00	12,00	14,00		9,00	9,00		7,00	10,00
α	6,6°	7,6°	22,0°	17,0°		6,0°	6,5°		-	-

Extra feine Körnung / Extra fine grit / Grain extra fin / Grano extra fino




BUSCH	890EF/018	850EF/016	863EF/012	858EF/014	893EF/047	840EF/055				
D 1	1,80	1,60	1,20	1,40	4,70	5,50				
L1	3,70	10,00	10,00	8,00	12,00	7,00				
α	-	3,6°	-	6,6°	22,0°	-				

D1 = Arbeitsteildurchmesser mm / working part diameter mm / diamètre de la partie travaillante mm / diámetro de la parte de fresado mm

L1 = Arbeitsteillänge mm / working part length mm / longueur de la partie travaillante mm / longitud de la parte de fresado mm

α = Arbeitsteilwinkel / working part angle / angle de la partie travail. / ángulo de la parte de fresado





Diamant-Scheiben, montiert


Diamond Discs, mounted

Disques diamantés, montés

Discos diamantados, montados


Feine Körnung / Fine grit / Grain fin / Grano fino

Super-Flex



BUSCH	943/080	943/100
D 1	8,00	10,00
L1	0,15	0,15
D3	6,00	8,00

Super-Flex



BUSCH	911H/140	911H/220
D 1	14,00	22,00
L1	0,15	0,15
D3	10,00	16,00


Flex



3

BUSCH	911/220
D 1	22,00
L1	0,30
D3	18,00

Flex



BUSCH	911S/220
D 1	22,00
L1	0,20
D3	16,0

Mittlere Körnung / Medium grit / Grain moyen / Grano mediano

Flex




BUSCH	918PB/220
D 1	22,00
L1	0,30
D3	6,50

Flex



BUSCH	916/220
D 1	22,00
L1	0,45
D3	8,50



BUSCH	910/180	910/220
D 1	18,00	22,00
L1	0,55	0,55
D3	15,00	19,00




BUSCH	902/150
D 1	15,00
L1	3,20
D3	-

D1 = Arbeitsteildurchmesser mm / working part diameter mm / diamètre de la partie travaillante mm / diámetro de la parte de fresado mm

D3 = Innendurchmesser des Arbeitsteils mm / inner working part diameter mm / diámetro interior de la parte travaillante mm / diámetro interior de la parte de fresado mm

L1 = Arbeitsteillänge mm / working part length mm / longueur de la partie travaillante mm / longitud de la parte de fresado mm





Anwendung

Diamant-Schleifer sind gut geeignet für die Bearbeitung von harten, nicht zähen Materialien wie Keramik, Glas, Edelmetalle, Porzellan, Halbedelstein und Emaille. Verwendung von Kühlflüssigkeit erhöht die Lebensdauer. Siehe Seite 79

Application

Diamond tools are suitable for working on hard materials like ceramic, glass, precious metals, porcelain, semi-precious stone, and enamel. Using a cooling liquid increases the tool life. See page 79

Application

Les outils diamantés se prêtent bien pour le traitement des matériaux durs non visqueux comme la céramique, le verre, les métaux précieux, le porcelaine, des pierres semi-précieuses et l'émaille. L'utilisation d'une liquide de refroidissement augmente la longévité de l'instrument. Voir page 79

Empleo

Los instrumentos diamantados son adecuados para trabajar materiales duros como cerámica, vidrio, metales preciosos, porcelana, piedras semipreciosas y esmalte. Utilización de un liquido de enfriamiento aumenta la duración. Ver la página 79

Logarithmisches Drehzahl-Diagramm für BUSCH Diamant-Schleifer

Die aus diesem Diagramm zu ermittelnden Drehzahlen sind unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimal. Niedrigere Drehzahlen können jedoch im Hinblick auf bestimmte zu erzielende Arbeitsergebnisse durchaus gewählt werden. Die auf der Verpackung angegebene maximale Umdrehungszahl darf aus sicherheitstechnischen Gründen nicht überschritten werden.

Logarithmic Rotational Speed Diagram for BUSCH Diamond tools

The number of revolutions to be determined in this diagram are optimum figures in both technical and economical respect. However, a lower number of revolutions can be applied according to the work performed and results to be obtained. The mentioned maximum admissible speed on the package is not allowed to be exceeded due to safety regulations.


Diagramme logarithmique des nombres de tours pour les outils diamantés BUSCH

Les vitesses à déterminer dans ce diagramme représentent des valeurs optimales aux points de vue technique et économique. Toutefois, des vitesses plus réduites peuvent être appliquées en fonction du travail à effectuer et des résultats à obtenir. La vitesse maximale (tours/min.) indiquée sur l'emballage ne doit pas être dépassée pour des raisons de sécurité.

Diagrama logarítmico de los números de revoluciones para las instrumentos diamantados BUSCH

Los números de revoluciones indicados en esta tabla constituyen valores óptimos bajo los aspectos técnicos y económicos. Sin embargo, es posible elegir revoluciones más reducidas según el trabajo a efectuar y los resultados a obtener. Por razones de seguridad es necesario no exceder la velocidad máxima (revoluciones/min.) mencionada en el envase.

3



Packungsmengen

2 Stück:

BUSCH 801-8863 009-031
BUSCH 439 008-015

1 Stück:

BUSCH 801-8894 033-100
BUSCH 901-943

Contents

2 pieces:

BUSCH 801-8863 009-031
BUSCH 439 008-015

1 piece:

BUSCH 801-8894 033-100
BUSCH 901-943

Conditionnement

2 pièces:

BUSCH 801-8863 009-031
BUSCH 439 008-015

1 pièce:

BUSCH 801-8894 033-100
BUSCH 901-943

Sistema de envase

2 piezas:

BUSCH 801-8863 009-031
BUSCH 439 008-015

1 pieza:

BUSCH 801-8894 033-100
BUSCH 901-943

Technische Daten

Diamant

Synthetisches blockiges Korn in anwendungsspezifischer Größe

Schaftmaterial

Rostsicherer Stahl

Belegungsverfahren

Elektronisch gesteuerter galvanischer Prozeß

Bindungsaufbau

Dämpfungsschicht, Nickelschicht, Hartnickelschicht

Gesamtlängen

44,5 mm – 55,5 mm

Schaft-Durchmesser

2,35 mm

Arbeitsteil-Durchmesser

0,8 mm – 22,0 mm

Körnungsarten

supergrob, grob, mittel, fein, extra fein

Rundlaufgenauigkeit

besser als Normvorschrift

Normen

DIN, ISO

Max. zul. Umdrehungszahl

auf jeder Packung angegeben

Maßstab Umriss

1:1

Technical Data

Diamond

Synthetic blocklike grits in sizes suitable for specific applications

Shank material

Stainless steel

Coating process

Electronically controlled galvanic process

Bonding structure

Damping layer, Nickel layer, Hard nickel layer

Total length

44,5 mm – 55,5 mm

Shank diameter

2,35 mm

Working part diameter

0,8 mm – 22,0 mm

Types of grit

super-coarse, coarse, medium, fine, extra fine

Concentricity

better than standards

Standards

DIN, ISO

Maximum admissible speed

mentioned on each package

Scale outlines

1:1

Données Techniques

Diamant

Grain synthétique d'une dimension adaptée à l'application

Matériau de la tige

Acier inoxydable

Procédé de recouvrement

Procédé galvanique à commande électronique

Structure de l'adhésion

Couche d'amortissement, Couche de nickel, Couche de nickel dur

Longueur totale

44,5 mm – 55,5 mm

Diamètre de la tige

2,35 mm

Diamètre de la partie travaillante

0,8 mm – 22,0 mm

Types de grains

super gros, gros, moyen, fin, extra fin

Concentricité

supérieure aux normes

Normes

DIN, ISO

Vitesse maximale admissible

indiquée sur chaque boîte

Echelle des contours

1:1

Datos Técnicos

Diamante

Granos sintéticos en dimensiones adecuadas para las aplicaciones

Material del mango

Acero inoxidable

Método de recubrimiento

Procedimiento galvanico a mando electrónico

Estructura adhesiva

Capa amortigadaro, Capa de nickel, Capa de nickel duro

Longitud total

44,5 mm – 55,5 mm

Diámetro del mango

2,35 mm

Diámetro de la parte de fresado

0,8 mm – 22,0 mm

Tipos de granos

super grueso, grueso, mediano, fino, extra fino

Exactitud del giro

mejor que las normas

Normas

DIN, ISO

Velocidad máxima admisible

indicada en cada cajita

Escala de contorno

1:1